



HOLEX Pro Form strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM, TiN, MF: 12X1,5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139370 12X1,5
GTIN	4069515003698
Razred artikla	12I

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro Form: Zmogljiv oblikovalec navoja za uporabo v širokem naboru materialov.

- Rezalni material HSS-E-PM za visoko odpornost proti obrabi.
- Optimiziran premaz HiPIMS TiN najnovejše generacije.

Ustreza DIN 374.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	100 mm
Ø osnovne izvrtine, orientacijska vrednost	11,35 mm
Serija	Pro Form
Število rezil Z	6
4-kotno držalo □	7 mm
Ø držala D _s	9 mm
Globine navoja	36 mm
Število vpenjalnih utorov	6
Korak navoja	1,5 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Velikost navoja	M12×1,5
Ø navoja	12 mm

Podatkovni list

Prevleka	TiN
Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E PM
Standard	DIN 374
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Oblikovalec navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	20 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	20 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	8 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	20 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		