

**CNMG 120404, Zvrst: SP4019****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250182 SP4019
GTIN	2050001938121
Razred artikla	28A

Tehnični opis

Globina reza a_p	1 - 4 mm
Lomilec odrezkov	3J
Dodatna uporaba	S
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,15 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	40 - 110 m/min
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Zvrst	SP4019
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje