

Garant**Vrtljiva stružna konica 60°, Morse konus: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320649 3
GTIN	4069515008327
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- Lahka izvedba z vitkim ohišjem.
- Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
- Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
- Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
- MK-držalo kaljeno in brušeno.

S podaljšano konico, kot konice 60° / 30°.

Izjemno tanka, cilindrična geometrija konic za maksimalno dostopnost na ravni površini.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Pretežno za obdelavo manjših in najmanjših delov na malih in velikih stružnicah.

Posebej primeren za izdelavo manjših zunanjih navojev neposredno na čelni strani (prostor za pripomoček za izdelavo navojev). Omogoča vpenjanje na notranje (poglobljeno) centriranje.

Tehnični opis

Uporabna dolžina B	74 mm
za maso obdelovanca	280 kg
Dolžina konice C	30 mm

Podatkovni list

najmanjši Ø konice 60° A1	8 mm
Dolžina konice C1	16 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica