

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje VBGW 110302 FN, MKD****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	266001 NU
GTIN	4069515008532
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

MKD – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani.

Uporaba:

Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

Priporočilo:

Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master Eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	MKD
Globina reza a_p	0,01 - 0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGW 110302 FN
Podajanje f	0,005 - 0,2 mm/v

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 1400 m/min
Rezalni material	MKD
Radij rezila	1,2 mm
Posnetje roba rezalnih robov	NU
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Značilnost blagovnega imena	MKD
Možnost naknadnega brušenja	da
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje