



Standardni svedri za torni vrtanje (z robom) Uni, Navoj: M10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080751 M10
GTIN	4069515008655
Razred artikla	BAW

Opis

Izvedba:

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s torni toploto v zelo kratkem času.

Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.

Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

Standardni svedri za torni vrtanje (z robom).

Uporaba:

Primerno za jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij, baker, medenino.

Primerno za:

HOLEX Er-vpenjalne stročnice št. 308964.

ER-vpenjalni ključ št. 309680.

HOLEX oblikovalci navoja št. 139130 ali št. 139180.

Tehnični opis

Debelina materiala	0,7 - 2,5 mm
Priporočena pogonska moč	1,7 kW
Ø držala	10 mm

Podatkovni list

Priporočeno število vrtljajev	2100 min ⁻¹
Ø osnovne izvrtine	9,2 mm
Vrsta izdelka	Svedri za tornu vrtanje