



## Svedri za torni vrtanje, zvezno (brez roba) Uni, Navoj: M8



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 080753 M8     |
| GTIN                  | 4069515008747 |
| Razred artikla        | BAW           |

### Opis

#### Izvedba:

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s torni toploto v zelo kratkem času.

Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.

Ravni svedri za torni vrtanje (brez roba).

Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

#### Uporaba:

Primerno za jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij, baker, medenino.

#### Primerno za:

HOLEX Er-vpenjalne stročnice št. 308964.

ER-vpenjalni ključ št. 309680.

HOLEX oblikovalci navoja št. 139130 ali št. 139180.

### Tehnični opis

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Ø držala                      | 8 mm                   |
| Priporočeno število vrtljajev | 2300 min <sup>-1</sup> |
| Ø osnovne izvrtine            | 7,3 mm                 |

## Podatkovni list

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Priporočena pogonska moč | 1,5 kW                  |
| za navoj M               | M8                      |
| Debelina materiala       | 0,7 - 2,5 mm            |
| Vrsta izdelka            | Svedri za tornu vrtanje |