



Svedri za torni vrtanje, zvezno (brez roba) dolgi Uni, Navoj: M8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080757 M8
GTIN	4069515008945
Razred artikla	BAW

Opis

Izvedba:

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s torni toploto v zelo kratkem času.

Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.

Ravni svedri za torni vrtanje (brez roba).

Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

Uporaba:

Primerno za jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij, baker, medenino.

Primerno za:

HOLEX Er-vpenjalne stročnice št. 308964.

ER-vpenjalni ključ št. 309680.

HOLEX oblikovalci navoja št. 139130 ali št. 139180.

Tehnični opis

Ø držala	8 mm
Priporočena pogonska moč	1,5 kW
Ø osnovne izvrtine	7,3 mm

Podatkovni list

za navoj M	M8
Priporočeno število vrtljajev	2300 min ⁻¹
Debelina materiala	0,7 - 4 mm
Vrsta izdelka	Svedri za torni vrtanje