



Orodje za rebričenje Univerzalno vzdolžno struženje, Velikost držala: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290015 10
GTIN	
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

- **Minimalni pritisk manjša obremenitev za obdelovanca in stroj.**
- **Sinhronizirano vreteno za enostavno nastavitev nosilcev rebrastih kolesc in višine konic.**

Tehnični opis

za širino rebrastega kolesca b	4 mm
za Ø rebrastega kolesca d ₁	10 mm
Os	299910 6
Delovno območje	0 - 12,5 mm
za Ø izvrtine rebrastega kolesca d ₂	4 mm
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RBR 2×BL
za rebrast profil	RBL 2×BR
za rebrast profil	RAA 2×AA
za rebrast profil	RGE45° BL/BR45°
za rebrast profil	RBR 1×BL

Vrsta izdelka

Orodje za rebričenje