

**CNMG 160612, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250377 CA510
GTIN	4960664697182
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,28 - 0,88 mm/v
Lomilec odrezkov	PH
Radij rezila	1,2 mm
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	1 - 10 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje