

**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 8/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260028 8/06
GTIN	4960664541133
Razred artikla	25U

**Opis****Izvedba:**

Kanal za odrezke je valovite oblike, kar zagotavlja boljše odvajanje odrezkov, manjše možnosti vibracij in stabilno obdelavo.

z notranjim hlajenjem: da

Ø držala  $D_s$ : 8 mm

ISO-oznaka držala: A08X SCLCR/L06

Nastavitveni kot  $\kappa$ : 95 stopinj

primerna obračalna rezalna ploščica: CC.. 0602..

Minimalni Ø predvrtanja  $D_{min}$ : 10 mm

Srednji premik  $L_3$ : 5 mm

**Tehnični opis**

Srednji premik $L_3$	5 mm
ISO-oznaka držala	A08X SCLCR/L06
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	10 mm
Vijak za obračalno ploščico	269022 2
Velikost ploščice	6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Celotna dolžina L	120 mm
Višina vpenjanja $L_2$	7 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Ø držala $D_s$	8 mm

Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5×D
Standard	DIN 8024
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vpenjalni vijak Tip 2	269022 2
Vpenjalni vijak	269405
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500