

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260017 20/09
GTIN	4045197651921
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Dolžina glave $L_1$	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Velikost ploščice	9 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
ISO-oznaka držala	E20S SCLCR/L09
Srednji premik $L_3$	12 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	23 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja $L_2$	19 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Ø držala $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500