

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, kratko, levi, Velikost držala/ploščice: 20/15 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250605 20/15
GTIN	4045197562821
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PDJNR/L 2020H15

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1506..

Funkcijska širina L₄: 25 mm

Dolžina glave L₁: 41 mm

Celotna dolžina L: 100 mm

Podložna ploščica: 259031 13

Tehnični opis

Podložna ploščica	259031 13
Velikost držala	20 mm
Kolenska ročica	259015 5
Funkcijska širina L ₄	25 mm

primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
ISO-oznaka držala	PDJNR/L 2020H15
Vzmet	259046 1
Velikost ploščice	15 mm
Dolžina glave L ₁	41 mm
Vijak kolenske ročice	259018 5
Celotna dolžina L	100 mm
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 5	259015 5
Podložna ploščica Tip 13	259031 13
PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Vijak kolenske ročice Tip 5	259018 5
Vzmet Tip 1	259046 1
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500