

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 1216/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260023 1216/06
GTIN	4045197652164
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	AH1216M SCLCR/L06
Srednji premik $L_3$	9 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Velikost ploščice	6 mm
Širina vratu $L_4$	12 mm
Dolžina glave $L_1$	50 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	18 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja $L_2$	15 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Ø držala $D_s$	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500