


CNMM 190612, Zvrst: CA510

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250503 CA510
GTIN	4960664697311
Razred artikla	25E

Opis

CNMM 190612 CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: PX

Globina reza a_p : 1 - 11 mm

Podajanje f : 0,25 - 0,9 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 450 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	1 - 11 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Lomilec odrezkov	PX
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	CA510

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 190612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje