

Garant**Rezalna glava QuickTurn, desno, Velikost držala/ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250606 25/11
GTIN	4045197650375
Razred artikla	21U

Opis**Prednosti:**

Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. **Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta – zamenjajte rezilo – vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.**

Enostavno in udobno znižanje dodatnega časa.

Enakomerna sila vpetja, visoka natančnost zamenjave, brez vzdrževanja.

z notranjim hlajenjem: ne

ISO-oznaka držala: DDJNR/L 2525M11

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1104..

Funkcijska širina L₄: 32 mm

Dolžina glave L₁: 48,5 mm

Celotna dolžina L: 150 mm

Podložna ploščica: 259031 8

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..
Funkcijska širina L ₄	32 mm
ISO-oznaka držala	DDJNR/L 2525M11
Podložna ploščica	259031 8
Dolžina glave L ₁	48,5 mm
Velikost držala	25 mm
Velikost ploščice	11 mm

Vpenjalna spona	259038 6
Vijak za podložno ploščico	259025 5
Celotna dolžina L	150 mm
Serijska	QuickTurn
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 8	259031 8
Vpenjalna spona Tip 6	259038 6
Vijak za podložno ploščico	259174
Vijak za podložno ploščico Tip 5	259025 5
Podložna ploščica	259211
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalna spona	259350