

Garant

Držalo za zunanje struženje eco, kratko, levi, Velikost držala/ploščice: 16/11 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250605 16/11
GTIN	4045197650313
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PDJNR/L 1620X11

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1104..

Funkcijska širina L_4 : 25 mm

Dolžina glave L_1 : 33 mm

Celotna dolžina L: 80 mm

Podložna ploščica: 259031 12

Tehnični opis

Podložna ploščica	259031 12
Vijak kolenske ročice	259018 4
Velikost držala	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..

Vzmet	259046 2
Kolenska ročica	259015 4
ISO-oznaka držala	PDJNR/L 1620X11
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Velikost ploščice	11 mm
Dolžina glave L ₁	33 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vijak kolenske ročice Tip 4	259018 4
Kolenska ročica Tip 4	259015 4
PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 2,5 mm	674242 2,5
Podložna ploščica Tip 12	259031 12
Vzmet Tip 2	259046 2