



**Nož za zarezovalno vrtanje KOMET® UniTurn®, desni, L2 = 35 mm, Ø Dmin/
širina zareze w: 6/1 mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	240170 6/1
GTIN	4047109072145
Razred artikla	24S

Opis

Izvedba:

Rezalni material = BK 82.

Od vel. 5 z notranjim dovajanjem hladilne tekočine, pri manjših premerih je dovod hladilnega sredstva izveden prek držala.

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

f: 2,75 mm

a: 5,7 mm

Ø držala d: 8 mm

maksimalna globina zarezovanja t_{maks} : 1,8 mm

Primerno vpenjalno držalo art. 240100: 12/8; 16/8

Tehnični opis

Širina zareze w	1 mm
Primerno vpenjalno držalo art. 240100	12/8; 16/8
maksimalna globina zarezovanja t_{maks}	1,8 mm
a	5,7 mm
za izvrtine od Ø D _{min}	6 mm
f	2,75 mm
Ø držala d	8 mm
z notranjim hlajenjem	da

Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ²	0,02 mm/v
Uporabna dolžina	35 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 35 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Pribor

Držalo za stružne nože KOMET® UniTurn®, za mirujočo uporabo (brez stružnega noža) Ø držala d/Ø izvrtine d1 16/8 mm

240100 16/8

Držalo za stružne nože KOMET® UniTurn®, za mirujočo uporabo (brez stružnega noža) Ø držala d/Ø izvrtine d1 12/8 mm

240100 12/8