



Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 12/06mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260029 12/06
GTIN	4960664541188
Razred artikla	25U

Opis

Izvedba:

Kanal za odrezke je valovite oblike, kar zagotavlja boljše odvajanje odrezkov, manjše možnosti vibracij in stabilno obdelavo.

z notranjim hlajenjem: da

Ø držala D_s : 12 mm

ISO-oznaka držala: A12M SCLCR/L06

Nastavitveni kot κ : 95 stopinj

primerna obračalna rezalna ploščica: CC.. 0602..

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 14 mm

Srednji premik L_3 : 7 mm

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A12M SCLCR/L06
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Srednji premik L_3	7 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	14 mm
Vijak za obračalno ploščico	269022 2
Velikost ploščice	6 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	12 mm

Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Standard	DIN 8024
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 2	269022 2
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak	269405
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8