

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 40/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260032 40/12
GTIN	4045197652294
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Podložna ploščica	269005 6
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	49 mm
ISO-oznaka držala	A40T SCLCR/L12
Srednji premik L_3	27 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 20
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Velikost ploščice	12 mm
Celotna dolžina L	300 mm
Višina vpenjanja L_2	38,5 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Podložna ploščica Tip 6

269005 6

Vijak za podložno ploščico Tip 5

269013 5

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20

269028 20

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500