

Garant

Rezalna obračalna ploščica RDHT 1604, za rezkarje za kopirno in plano rezkanje, HB7810, z diamantno prevleko, pozitivno



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212290 ALU
GTIN	4069515015226
Razred artikla	21B

Opis

Izvedba:

Vse rezalne obračalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{pmax} = 3,5$ mm.

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Tip	ALUMINIJ
ISO-oznaka obračalne ploščice	RDHT 1604
Zvrst	HB7810
Podajanje f_z na zob	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1

Prevleka	z diamantno prevleko
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	400 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	400 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		