


**CCGT 060200, Zvrst: SP4019****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260070 SP4019
GTIN	
Razred artikla	28D

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,15 - 3 mm
Podajanje $f$	0,05 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	62
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	30 - 440 m/min
Zvrst	SP4019
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 060200
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje