



## Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo, s kanali za notranje hlajenje, desni, Tip: SET09



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260036 SET09
GTIN	4045197657701
Razred artikla	29W

### Opis

#### Obseg dobave:

V kovčku iz umetne mase.

### Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
ISO-oznaka držala	A25R SCLCR/L09
ISO-oznaka držala	A20R SCLCR/L09
ISO-oznaka držala	A16Q SCLCR/L09
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	20 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	25 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	28 mm
Višina vpenjanja $L_2$	15 mm

Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	18 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	23 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	10,7 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	10,5 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	14,5 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

## Pribor

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Nož za notranje struženje, jeklo Ø držala/velikost ploščice 20/09 mm	260032 20/09
Nož za notranje struženje, jeklo Ø držala/velikost ploščice 16/09 mm	260032 16/09
Nož za notranje struženje, jeklo Ø držala/velikost ploščice 25/12 mm	260032 25/12
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500