

Garant**DNMG 110408, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250654 HB7020
GTIN	4045197699251
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Lomilec odrezkov	SS
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje