

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMM 160612 za grobo odrezovanje****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250458 HB7130-2
GTIN	4069515023023
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,2 - 0,9 mm/v
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	1,2 mm
Globina reza a_p	2 - 10 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160612
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min

Podatkovni list

Lomilec odrezkov	VR
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje