

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMG 160612 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250170 HB7020-2
GTIN	4069515016124
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 370 m/min
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	HB7020-2
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje