

Garant

Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMG 09T308 za gladilno obdelavo



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250052 HB7010-2
GTIN	4069515022927
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7010-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	170 - 500 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm

Podatkovni list

Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje