

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMM 120408 za grobo odrezovanje****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250452 HB7020-2
GTIN	4069515016520
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120408
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Globina reza a_p	2 - 10 mm
Zvrst	HB7020-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Podatkovni list

Lomilec odrezkov	SR
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje