

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje DNMG 110404 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250752 HB7010-2
GTIN	4069515016926
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 440 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	HB7010-2
Toleranca	M
Lomilec odrezkov	SM

Podatkovni list

Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje