

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje TCMT 110202 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260950 HB7020-2
GTIN	4069515021272
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7020-2
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110202
Lomilec odrezkov	SS
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 400 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje