

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje VC.T 160402 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 261370 HB7010-2 |
| GTIN | 4069515022392 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------------|
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Rezalni material | HM |
| Radij rezila | 0,2 mm |
| Toleranca | M |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Glavna uporaba | P |
| Globina reza a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Lomilec odrezkov | SS |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | VCMT 160402 |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 150 - 500 m/min |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |

Podatkovni list

| | |
|---------------|---|
| Podajanje f | 0,07 - 0,25 mm/v |
| Zvrst | HB7010-2 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |