

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje SCMT 120408 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260750 HB7010-2
GTIN	4069515020961
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7010-2
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	SS
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Podatkovni list

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje