

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje DNMG 110404 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250652 HB7010-2
GTIN	4069515016605
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	170 - 500 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	SS

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG110404
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje