

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CC.T 120404 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260064 HB7035-2
GTIN	4069515019545
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Lomilec odrezkov	SS
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7035-2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje