

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMG 160612 za grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250336 HB7010-2
GTIN	4069515016407
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Lomilec odrezkov	SG
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612
Zvrst	HB7010-2
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 415 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Radij rezila	1,2 mm
Glavna uporaba	P

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje