


Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje TCMT 110202 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260950 HB7035-2
GTIN	4069515021296
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SS
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110202

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje