

Garant

Rezalna obračalna ploščica za struženje VC.T 160402 za gladilno obdelavo



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261370 HB7020-2
GTIN	4069515022415
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	HB7020-2
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Toleranca	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Radij rezila	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 400 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160402
Glavna uporaba	P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje