

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje TC.T 110204 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260982 HB7010-2
GTIN	4069515021616
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7010-2
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Lomilec odrezkov	SM
Toleranca	M
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje