

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje SCMT 120408 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260750 HB7020-2
GTIN	4069515020985
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	SS
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 400 m/min

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje