

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje TNMG 160404 za gladilno obdelavo, Wiper****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251433 HB7020-2
GTIN	4069515017862
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Lomilec odrezkov	WSS
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB7020-2
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	170 - 480 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje