

Garant

Rezalna obračalna ploščica za struženje DC.T 11T308 za gladilno obdelavo



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260361 HB7010-2
GTIN	4069515020381
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Toleranca	M
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	SS
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Podatkovni list

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	HB7010-2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje