

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CCMT 060204 za srednje grobo obdelavo, Wiper****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260143 HB7020-2
GTIN	4069515019743
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	WSM
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Zvrst	HB7020-2
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 410 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,4 - 2,5 mm

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje