

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje DNMG 150608 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250762 HB7035-2
GTIN	4069515017145
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Toleranca	M
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	HB7035-2
Lomilec odrezkov	SM
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 320 m/min
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje