

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje TNMG 160408 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251544 HB7020-2
GTIN	4069515018043
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7020-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Lomilec odrezkov	SM
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 370 m/min
Toleranca	M
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v

Podatkovni list

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje