

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje WNMG 080412 za grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252210 HB7035-2
GTIN	4069515019101
Razred artikla	21G

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 290 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SG
Radij rezila	1,2 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje