

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje WNMG 080408 za grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252208 HB7010-2
GTIN	4069515019002
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	HB7010-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 415 m/min
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Lomilec odrezkov	SG

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje