

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje SC.T 120408 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260766 HB7010-2
GTIN	4069515021197
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Zvrst	HB7010-2
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Toleranca	M

Podatkovni list

Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje