

Garant

Rezalna obračalna ploščica za struženje TNMG 160408 za srednje grobo obdelavo, Wiper



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251545 HB7020-2
GTIN	4069515018081
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Lomilec odrezkov	WSM
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 420 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm

Podatkovni list

Zvrst	HB7020-2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje