

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje DC.T 070202 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260449 HB7010-2
GTIN	4069515020442
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Toleranca	M
Zvrst	HB7010-2
Lomilec odrezkov	SM

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje