

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje SCMT 120404 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260748 HB7010-2
GTIN	4069515020909
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SS
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

Zvrst	HB7010-2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje