

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje VNMG 160408 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251804 HB7010-2
GTIN	4069515018289
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7010-2
Toleranca	M
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SM

Podatkovni list

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 440 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje